


Jemný uchopovač HPSX-70-3-S-40-BU-RA50

Číslo dielu: 8207889

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	70
Pracovný zdvih	20 mm...90 mm
Min. uchopovací priemer	55 mm
Max. uchopovací priemer	80 mm
Typ pohonu	pneumaticky
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Funkcia uchopovača	Adaptívna
Počet uchopovacích palcov	3
Konštrukcia	tvarovo prispôsobené trecieho charakteru
Prevádzkový tlak	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Deštrukčný tlak krytu	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Max. pracovná frekvencia uchopovača	5 Hz
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Druh krytia	IP69K
Celková uchopovacia sila	10 N
Hmotnosť výrobku	318 g
Spôsob upevnenia	po ISO 9409-1-50-4-M6
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptéra	PA-zosilený

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál skrutiek	Ušľachtilá oceľ
Materiál, palec uchopovača	VMQ (silikón), detekovateľný kov
Materiál krytu	PA-zosilený
Farba	modrá
Shore tvrdosť	A 40 +5