


# Axiálna montážna sada EAMM-A-X22-42A

Číslo dielu: 8210057

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prenešiteľný krútiaci moment	0.95 Nm
Hmotnosť výrobku	60 g
Kód rozhrania akčného člena	X22
Kód rozhrania vstupu motora	42A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS