


# Axiálna montážna sada EAMM-A-X48-87A

Číslo dielu: 8210061

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prenešiteľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	808 g
Kód rozhrania akčného členu	X48
Kód rozhrania vstupu motora	87A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS