


Inline filter **OAFA-C-Q4-E-E** Číslo dielu: 8212638

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4 s
Pokyny na použitie	Kryt by sa nemal čistiť polárnymi rozpúšťadlami (napríklad alkoholom).
Montážna poloha	ľubovoľná
Jemnosť filtra	40 µm
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Vhodné na výrobu batérií v súlade s internou definíciou spoločnosti Festo v stupni prísnosti F1A s obmedzeniami týkajúcimi sa použitia Cu/Zn/Ni
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	5.4 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pneumatický prípoj	pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	HNBR
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	PA