

Vákuová prísavka OGVM-30X65-AV-N-RA

Číslo dielu: 8213253

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie prísavky	7 s
Min. polomer obrobku	15 s
Menovitá šírka	6 s
Veľkosť prísavky	30x65 mm
Objem prísavky	11.5 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavky	oválna, vlnovec, 1,5-násobný
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1/A2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	66 N
Priečna sila vertikálna pri menovitom prevádzkovom tlaku	104 N
Hmotnosť výrobku	56 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	Obdĺžnikový adaptér RA
Farba	čierna
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR