


Axiálna montážna sada EAMM-A-C50-10-108C-S5

Číslo dielu: 8216590

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	69 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	6500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Druh krytia	IP69K
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	1580 g
Kód rozhrania akčného členu	C50-10
Kód rozhrania vstupu motora	108C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS