

# Axiálna montážna sada EAMM-A-C68-16-88C-S5

Číslo dielu: 8216591

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	67 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	6500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Druh krytia	IP69K
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34.8 kg.mm <sup>2</sup>
Prenešiteľný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	1580 g
Kód rozhrania akčného členu	C68-16
Kód rozhrania vstupu motora	88C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS