


# Axiálna montážna sada EAMM-A-C80-19-108C-S5

Číslo dielu: 8216594

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota                 |
|--------------------------------|-------------------------|
| Menovitá dĺžka                 | 76.5 mm                 |
| Montážna poloha                | ľubovoľná               |
| Prevodový pomer                | 1:1                     |
| Max. počet otáčok              | 6500 1/min              |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364 zóna III      |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 100 %               |
| Druh krytia                    | IP69K                   |
| Teplota okolia                 | -10 °C...60 °C          |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 34.8 kg.mm <sup>2</sup> |
| Prenešiteľný krútiaci moment   | 21 Nm                   |
| Hmotnosť výrobku               | 2650 g                  |
| Kód rozhrania akčného člena    | C80-19                  |
| Kód rozhrania vstupu motora    | 108C                    |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS          |