

# Paralélna montážna sada EAMM-U-60-C50-10-68C-91-S5

Číslo dielu: 8216598

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	60
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Druh krytia	IP69K
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	27.7 kg.mm <sup>2</sup>
Prenesiteľný krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť výrobku	1890 g
Kód rozhrania akčného člena	C50-10
Kód rozhrania vstupu motora	68C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS