


# Paralélna montážna sada EAMM-U-86-C50-10-108C-102-S5

Číslo dielu: 8216600

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	86
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Druh krytia	IP69K
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	174 kg.mm <sup>2</sup>
Preositeľný krútiaci moment	9.5 Nm
Hmotnosť výrobku	3390 g
Kód rozhrania akčného člena	C50-10
Kód rozhrania vstupu motora	108C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS