

Paralélna montážna sada EAMM-U-86-C68-16-88C-102-S5

Číslo dielu: 8216601

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	86
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Druh krytia	IP69K
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	172.8 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	9.5 Nm
Hmotnosť výrobku	4560 g
Kód rozhrania akčného člena	C68-16
Kód rozhrania vstupu motora	88C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS