

Paralélna montážna sada EAMM-U-110-C68-16-108C-120-S5

Číslo dielu: 8216602

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|--------------------------|
| Veľkosť | 110 |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Prevodový pomer | 1:1 |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Skladovacia teplota | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 100 % |
| Druh krytia | IP69K |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 794.1 kg.mm ² |
| Prenesiteľný krútiaci moment | 25 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 6180 g |
| Kód rozhrania akčného člena | C68-16 |
| Kód rozhrania vstupu motora | 108C |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |