


Paralélna montážna sada EAMM-U-145-C68-16-138C-188-S5

Číslo dielu: 8216603

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	145
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Druh krytia	IP69K
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	2221 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	50 Nm
Hmotnosť výrobku	10600 g
Kód rozhrania akčného člena	C68-16
Kód rozhrania vstupu motora	138C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS