


Vákuový sací ventil ISV-1/4-F1A

Číslo dielu: 8217205

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	G1/4
Vhodné pre odľukovací impulz	8 MPa 8 bar
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Požadovaný sací objem pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1.6 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Vhodné na výrobu batérií so zníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	16 g
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Materiál pružiny	vysokolegovaná oceľ
Materiál filtra	Hliníková tvárna zliatina Tkanina z ušľachtilej ocele
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál plaváka	POM