

Round cylinder DPRA-N-3/4"-0.5-NGP4-N

Číslo dielu: 8217823

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0.5 in
Priemer piestu	3/4"
Závit na piestnej tyči	1/4-28 UNF-2A
Tlmenie	bez tlmenia
Montážna poloha	ľubovoľná
Koniec piestnej tyče	Vonkajší závit
Konštrukcia	Piest Piestna tyč Rúra valca
Snímanie polohy	bez
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	okružla piestna tyč
Prevádzkový tlak	9.99 psi...150 psi
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-40 °F...300 °F
Hmotnosť výrobku	0.29 lb
Pneumatický prípoj	1/8 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca