

# Round cylinder DPRA-N-1 1 1/2"-4-ME-N

Číslo dielu: 8217876

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota   |
|---|---|
| Zdvih                                   | 4 in  |
| Priemer piestu                          | 1 1/2"  |
| Závit na piestnej tyči                  | 7/16-20 UNF-2A  |
| Tlmenie                                 | bez tlmenia   |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná   |
| Koniec piestnej tyče                    | Vonkajší závit  |
| Konštrukcia                             | Piest<br>Piestna tyč<br>Rúra valca                        |
| Snímanie polohy                         | bez   |
| Poistenie proti pretočeniu/vedenie      | okružla piestna tyč                                       |
| Prevádzkový tlak                        | 9.99 psi...150 psi  |
| Spôsob fungovania                       | dvojčinný   |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                 |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364 zóna III  |
| Teplota okolia                          | -40 °F...300 °F   |
| Hmotnosť výrobku                        | 1.02 lb   |
| Pneumatický prípoj                      | 1/8 NPT   |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS  |
| Materiál tesnení                        | NBR   |
| Materiál piestnej tyče                  | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                         |
| Materiál rúry valca                     | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca                        |