

Filtračná vložka
OAFC-A2-Q4-E-E
Číslo dielu: 8224527

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Jemnosť filtra	40 µm
Veľkosť balenia	5
Prevádzkové médium	Vzduch
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Vhodné na výrobu batérií v súlade s internou definíciou spoločnosti Festo v stupni prístnosti F1A s obmedzeniami týkajúcimi sa použitia Cu/Zn/Ni
Hmotnosť výrobku	0.37 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál filtra	PE