

Cartridge

NPQX-D-PC15-Q14-P2

Číslo dielu: 8225233

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	10 mm
Hĺbka zasunutia hadice	25.4 mm
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	O-krúžok
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	2
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	25.8 g
Spôsob upevnenia	s prídržnou svorkou
Pneumatický prípoj 1	Vložka 15 mm
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 14 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál uvoľňovacieho krúžku	PA-zosilený
Materiál o-krúžka	HNBR
Materiál tesnenia hadice	HNBR
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ