

# Axiálna montážna sada EAMM-A-C68-16-114CC-S5

Číslo dielu: 8230191

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	78.2 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	6500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Druh krytia	IP69K
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34.8 kg.mm <sup>2</sup>
Prenešiteľný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	2160 g
Kód rozhrania akčného člena	C68-16
Kód rozhrania vstupu motora	114CC
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS