


# Axiálna montážna sada EAMM-A-C68-16-135CA-S5

Číslo dielu: 8230193

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	88.2 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	5500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Druh krytia	IP69K
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	128 kg.mm <sup>2</sup>
Prenešiteľný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	3450 g
Kód rozhrania akčného členu	C68-16
Kód rozhrania vstupu motora	135CA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS