

Axiálna montážna sada EAMM-A-C68-16-134CA-S5

Číslo dielu: 8230194

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	95.7 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	6500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Druh krytia	IP69K
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	3530 g
Kód rozhrania akčného člena	C68-16
Kód rozhrania vstupu motora	134CA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS