


Axiálna montážna sada EAMM-A-C80-19-158CA-S5

Číslo dielu: 8230201

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	82 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	5500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Druh krytia	IP69K
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	128 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	4510 g
Kód rozhrania akčného člena	C80-19
Kód rozhrania vstupu motora	158CA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS