


**Kábel**  
**NEYM-F- -Q9**  
Číslo dielu: 8242219

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                       | Hodnota                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hmotnosť výrobku                            | 0.223 kg...6.69 kg                                                                                           |
| Rozsah prevádzkového napätia DC             | 0 V...850 V                                                                                                  |
| Rozsah prevádzkového napätia AC             | 0 V...630 V                                                                                                  |
| Prúdová zaťažiteľnosť                       | 17.8 A                                                                                                       |
| Pripojenie ochranného vodiča                | nie je k dispozícii                                                                                          |
| Priemer kábla                               | 11.5 mm                                                                                                      |
| Štruktúra kábla                             | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + (2x 0,75 mm <sup>2</sup> ) + (4 x 0,14 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,2 mm <sup>2</sup> ) |
| Druh krytia                                 | IP00                                                                                                         |
| Teplota okolia                              | 90 °C                                                                                                        |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | 90 °C                                                                                                        |
| Skladovacia teplota                         | 70 °C                                                                                                        |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364-B2-L                                                                                               |
| Pokyny k materiálu                          | V zhode s RoHS                                                                                               |
| Materiál plášťa kábla                       | TPE-E                                                                                                        |
| Farba plášťa kábla                          | sivá                                                                                                         |