


Priključitev končne tipke

SRBF-CA3-YR90-MW-22A-C2M20

Številka dela: 1152495

FESTO

z montažnim mostičkom, razporeditev lukenj 30x80 mm, za pogone z višino gredi 20 mm.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	oglat
Zasnovan na osnovi standarda	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Princip merjenja	mehanski/električni za približevalna stikala
Temperatura okolice	-25 ... 80 °C
Stikalni element	izmenjevalnik
Maks. preklopna moč AC	1.770 VA
Maks. preklopna moč DC	36 W
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 24 V
Imenski presek priključnega vodnika	0,5 ... 1,5 mm ²
Način pritrditve	Na prirobnici po ISO 5211 s priborom
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	655 g
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij lakiran
Informacija o materialu, priložen pribor	visokolegirano jeklo visokolegirano jeklo, nerjavno
Nastavljivo območje, kotno zajemanje	0 ... 90 deg
Vrsta zaščite	IP67
Izolacijska napetost	250 V
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Stopnja umazanije	3