

# Protipovratni ventil HB-3/8-QS-10

Številka dela: 153457

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost   |
|--|--|
| Ventilska funkcija                       | Protipovratna funkcija   |
| Pnevmatični priključek 1                 | QS-10  |
| Pnevmatični priključek 2                 | R3/8   |
| Način pritrditve                         | privijačenje   |
| Normalen nazivni pretok                  | 1700 l/min   |
| Delovni tlak                             | -1 bar...10 bar  |
| Temperatura okolice                      | 0 °C...60 °C   |
| Material ohišja                          | aluminij, eloksiran  |
| Barva ohišja                             | srebrna  |
| Delovni medij                            | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]                |
| Najmanjši diferenčni tlak, odpiranje     | 0.1 bar  |
| Najmanjši diferenčni tlak, zapiranje     | 0.2 bar  |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teža izdelka                             | 47 g   |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS  |