

# Kompaktni valj ADVULQ-3"- -P-A


Številka dela: 160588

FESTO

za brezdotično zaznavanje. Varovan pred zasukom s kvadratno batnico.  
Batnica z notranjim navojem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Primer predstavitve



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,04 ... 16 "
Premer bata	3"
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Notranji navoj
Varovanje pred zasukom/vodilo	kvadratna batnica
Obratovalni tlak	8,7 ... 145 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	2.827 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	3.016 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	307 g
Dodatek mase na 10 mm giba	25 g
Osnovna masa za 0 mm giba	1.772 g
Pnevmatični priključek	NPT1/8-27
Obratovalni tlak [psi]	8,7 ... 145 psi
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje