


Kompaktni valj

ADVU-40-10-P-A-CT

Številka dela: 183379

FESTO

za brezdotično zaznavanje.
Batnica z notranjim navojem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 mm
Premer bata	40 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Notranji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	0,8 ... 10 bar
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Udarna energija v končnih legah	0,52 J
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	686 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	754 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	63 g
Dodatek mase na 10 mm giba	59 g
Osnovna masa za 0 mm giba	433 g
Dodatek mase na 10 mm giba	9 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu veznega vijaka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje