


# Glušnik UOS-1-LF

Številka dela: 1901207

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vrsta tesnila na čepu za pritvitje	brez tesnila
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	glušnik, odprt
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Raven zvočnega tlaka	75 000007
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Način pritrditve	z zunanjim navojem
Teža izdelka	157.9 g
Pnevmatični priključek	G1
Material blažilnega vložka	PE
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina