

DUO vijajna cev iz umetne mase PUN-12X2-S-2-DUO-BS

Številka dela: 197630

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	2 m
Zunanji Ø	12 mm
Dolžina bloka	0.704 m
Notranji Ø	8 mm
Premer navitja	95 mm
Število ovojev	20
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-35 °C...60 °C
Teža izdelka	830 g
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 12 mm
Barva	modra/črna
Trdota po Shore	D 52 +/-3
Material gibke cevi	TPE-U (PU)