


# Ventil VOFC-L-B52-FG14-F19

Številka dela: 4514929

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	5/2, bistabilen
Način upravljanja	električno
Konstruktivna širina	40 mm
Normalen nazivni pretok	989 l/min
Pnevmatični delovni priključek	Priključna plošča G1/4
Delovni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Stopnja zaščite	IP65
Nazivni premer	6 mm
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Pomožno ročno upravljanje	brez
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Dovajanje krmilnega zraka	interni
Smer toka	ni reverzibilna
Pretok Kv, prezračevanje	1.08 m <sup>3</sup> /h
Pretok Kv, odzračevanje	1.08 m <sup>3</sup> /h
Normalen nazivni pretok 2-3	978 l/min
Čas izklopa	22 ms
Čas vklopa	26 ms
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura medija	-25 °C...60 °C
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Teža izdelka	680 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 2	prirobnica 1/4 priključna shema NAMUR
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	prirobnica 1/4 priključna shema NAMUR
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	aluminij, prevlečen z ematom