

# Enota za pripravo zraka FRC-N1/8-D7-5M-MICRO-H



Številka dela: 527869  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Z navojno priključno ploščo, z manometrom, polavtomatski izpust kondenzata.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Micro
Položaj vgradnje	pravokoten
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	polavtomatično
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Normalni imenski pretok	140 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	133 g
Način pritrditve	Vgradnja voda z montažnim kotnikom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 2	NPT1/8-27
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu lončka	PC