

Vtično-navojni priključek T QBT-3/8-5/16-U-M

Številka dela: 533261

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	0,236 " "
Vrsta tesnila na čepu za pritvitje	Prevleka
Zasnova	T-oblika
Velikost posode	5
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	902 unča
Način pritrditve	Zunanji šestkotnik SW17
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2	za zunanji Ø gibke cevi 5/16 " "
Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita	32 °F...140 °F
Barva sprostilnega obroča	siva
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PBT
Material navojnega tesnila	NBR
Material sprostilnega obroča	POM
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo