

# Vtično navojni priključek QS-F-G1/4-12H

Številka dela: 533884

FESTO

z vtično tulko.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	8 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3
Neoporečnost za živila	skladno z deklaracijo proizvajalca
Temperatura okolice	0 ... 150 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	15 Nm
Masa izdelka	20,7 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 12 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) kroman in nikljan
Informacije o materialu tesnila navoja	FPM
Informacije o materialu tesnila cevi	FPM