

Povratno-dušilni ventil GRLA-1/8-QS-6-RS-MF-D

Številka dela: 537072

FESTO

Z narebrenim vijakom in protimatico, visok pretok.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	za uvitje z zunanjim navojem
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	400 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	290 ... 420 l/min
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni pretok v smeri dušenja 6 -> 0 bar	600 l/min
Normalni pretok v protipovratni smeri 6 -> 0 bar	570 ... 680 l/min
Temperatura skladiščenja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	5 Nm
Masa izdelka	40 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacija o materialu, votel vijak	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Podatki o materialu sprostivnega obroča	POM
Informacija o materialu, narebrena glava	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Podatki o materialu regulirnega vijaka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Podatki o materialu nihajnega priključka	činkova tlačna litina