


Omrežni del SVG-3/400VAC-48VDC-20A

Številka dela: 542405
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z imensko izhodno napetostjo 48 V DC in imenskim izhodnim tokom 20 A.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	125 mm
Višina	130 mm
Dolžina	240 mm
Položaj vgradnje	Prosta konvekcija
Primarno napajanje	3-fazni
Vhodni tok	2,3 - 1,9 A
Imenska izhodna napetost DC	48 V
Imenski izhodni tok	20 A
Območje vhodne napetosti AC	400 ... 500 V
Premostitev izpada omrežja	50 ms
Omrežna frekvenca	45 ... 65 Hz
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Temperatura skladiščenja	-40 ... 85 °C
Relativna vlažnost zraka	95%
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Masa izdelka	3.500 g
Način pritrditve	s H letvijo
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS