

Pokrov VAEM-S6-C-S6-R5

Številka dela: 549048

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	12 pri monostabilnih ventilih 6 pri bistabilnih ventilih
Največji skupni tok	10 A
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	200 g
Število električnih priključkov	6
Električni priključek	5-polni M12 Vtič
Material ohišja	PA