


# Vozlišče Bus CPX-FB38

Številka dela: 552046  
Izdelek, ki se opušča

za modularen električni terminal CPX.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. povezovalni blok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Vmesnik Fieldbus	2x vtičnica, M12x1, 4-polna, D kodirana
Diagnoza, specifična za napravo	Kanalno in modulno orientirana diagnoza - prenizka napetost modulov - diagnostični pomnilnik
Podpiranje konfiguracij	XML datoteka
Parametriziranje	- diagnostično obnašanje - odgovor, varen na napako - forsiranje kanalov - namestitev signala - sistemski parameter
Dodatne funkcije	Status sistema, ki se lahko prikaže preko procesnih podatkov Dodatni diagnostični vmesnik za upravljalne naprave
Krmilni elementi	DIL-stikala
Hitrost prenosa	100 MBit/s
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Typ. 100 mA
Imenska delovna napetost DC	24 V
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	125 g
Maks. adresirna količina izhodov	64 Byte
Maks. adresirna količina vhodov	64 Byte
Protokol	EtherCAT
Prikaz z LED odvisen od vodila Bus	Error: komunikacijska napaka L/A1: mreža aktivna, priključek 1 L/A2: mreža aktivna, priključek 2 Run: status komunikacije
Prikaz z LED odvisen od izdelka	M: spremeni, parametriranje PL: napajanje PS: napajanje elektronike, napajanje senzorjev SF: sistemska napaka
Material, ohišje	Ojačan PA