

Senzorska letev

DASP-F5-80-150-A-SR-S4-1F

Številka dela: 8031644
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[primeren za zglobni valj DFAW.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Senzorska letev
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	2,9 Nm
Osnovna masa za 0 mm giba	131,8 g
Dodatek mase na 10 mm giba	1,4 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino in vijakom
Material, profil	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vijaki	visokolegirano jeklo