


# Krmilje SBRD-Q

Številka dela: 8067301  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	130 mm x 106 mm x 60 mm
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino za vijak M4 s H letvijo
Masa izdelka	315 g
KC oznaka	KC-EMV
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Zaščita pred neposrednim in posrednim dotikom	Zaščitna izredno nizka napetost z varnim odklopom (PELV)
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Poraba moči 24 V	20 W
Vmesnik vhodov/izhodov, funkcija	10x digitalni vhod 2x digitalni vhod z integriranim Pull-Up uporom 8x digitalni izhod Ground Napajanje z napetostjo
Vmesnik vhodov/izhodov, vrsta priključka	Vtič
Vmesnik vhodov/izhodov, priključna tehnika	Vtični priključek tiskanega vezja RM 3,5 mm
Vmesnik vhodov/izhodov, število polov/žic	24
Vmesnik vhodov/izhodov, priključna shema	00995931
Število vhodov	12
Opomba za vhode	2 od 12 vhodov z integriranim Pull-Up uporom
Preklopni nivo	Signal 1: $\geq 10$ V Signal 0: $\leq 1$ V
Opomba k preklopnemu nivoju	Signal 0: $\leq 1$ V Signal 1: $\geq 8$ V za integriran pull-up upor
Preklopna logika vhodov	PNP (pozitivni vklop)
Število izhodov	8
Imenska obratovalna napetost, DC izhodi	24 V
Digitalni izhodi, izhodni tok	450 mA
Preklopna logika izhodov	PNP (pozitivni vklop)
Napajanje z napetostjo, funkcija	Elektronika
Električno napajanje, vrsta priključka	Vtič
Električno napajanje, priključna tehnika	Vtični priključek tiskanega vezja RM 3,5 mm
Napajanje, število polov/žic	4
Vmesnik kamere, funkcija	razen komunikacija s kamero
Vmesnik kamere, vrsta priključka	2x vtičnica
Vmesnik kamere, priključna tehnika	USB 3.0 tip A
Vmesnik kamere, število polov/žic	9
Maks. izhodni tok	1.510 mA
Opomba k vmesniku kamere	uporabiti samo vodnike, ki so odobreni kot pribor s strani Festa
Vmesnik kamere, priključna shema	00995870
Ethernet vmesnik, protokol	TCP/IP

Značilnost	Vrednost
Ethernet vmesnik, funkcija	Diagnoza Programiranje
Ethernet vmesnik, vrsta priključka	Priključnica
Ethernet vmesnik, priključna tehnika	RJ45
Ethernet vmesnik, število polov/žic	8
Ethernet vmesnik, hitrost prenosa	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1000 Mbit/s
Shranjevalni medij	microSD
Kapaciteta pomnilnika	≤ 32.000.000.000 Byte
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	Ojačan PA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS