


Pokrivna plošča VABB-P19-16-T

Številka dela: 8154656

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Dimenzija rasterja	16 mm
Načelo tesnjenja	mehko
Delovni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Primernost za vakuum	da
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Temperatura medija	5 °C...50 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	5 °C...50 °C
Nazivni pritezni moment	0.75 Nm
Teža izdelka	14.9 g
Električni priključek	vtični priključek
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in vijakom
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	EPDM
Material ohišja	PA66-GF30