

Konica pipete za enkratno uporabo DHAP-20-TA1-P960S

Številka dela: 8160282

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Volumen	20 µl
Velikost posode	960
Konstruktivna zgradba	Držalo za konice pipete za enkratno uporabo od Festo s prostornino 20–1000 µl
Način pakiranja	Niz
Biološka obremenitev	ATP: $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE/TSE: brez DNA: 32 pg menschliche DNA DNase: $5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz units/µl Endotoksin: $0,001$ EU/ml RNase: $5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz units/µl
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	5 °C...40 °C
Napitek glede temperature skladiščenja	kratkoročno za transport v embalaži -25–55 °C
Relativna zračna vlažnost	10-90 % brez kondenzacije
Okoljski pogoji	Atmosferski tlak 80–106 kPa
Temperatura okolice	5 °C...40 °C
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material konice pipete	PP