

# Konica pipete za enkratno uporabo DHAP-1000-TA1-P960R

Številka dela: 8160284

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Volumen	1000 µl
Velikost posode	960
Konstruktivna zgradba	Držalo za konice pipet za enkratno uporabo od Festa s prostornino 20–1000 µl
Način pakiranja	Stojalo
Biološka obremenitev	ATP: <math>2 \cdot 10^{-12}</math> mg/µl BSE/TSE: brez DNA: <math>< 32</math> pg menschliche DNA DNase: <math>\leq 5 \cdot 10^{-7}</math> Kunitz units/µl Endotoksin: <math>\leq 0,001</math> EU/ml RNase: <math>\leq 5 \cdot 10^{-9}</math> Kunitz units/µl
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	5 °C...40 °C
Napitek glede temperature skladiščenja	kratkoročno za transport v embalaži -25–55 °C
Relativna zračna vlažnost	10-90 % brez kondenzacije
Okoljski pogoji	Atmosferski tlak 80–106 kPa
Temperatura okolice	5 °C...40 °C
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material konice pipete	PP