

# Konica pipete za enkratno uporabo DHAP-20-TA1FS-P960R

Številka dela: 8160285

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Volumen	20 µl
Velikost posode	960
Konstruktivna zgradba	Držalo za konice pipet za enkratno uporabo od Festa s prostornino 20–1000 µl
Način pakiranja	Stojalo
Filter	da
Biološka obremenitev	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE/TSE: brez DNA: < 32 pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz units/µl Endotoksin: $\leq 0,001$ EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz units/µl
Sterilnost	SAL 1E-6, predhodno sterilizirano
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	5 °C...40 °C
Napotek glede temperature skladiščenja	kratkoročno za transport v embalaži -25–55 °C
Relativna zračna vlažnost	10-90 % brez kondenzacije
Okoljski pogoji	Atmosferski tlak 80–106 kPa
Temperatura okolice	5 °C...40 °C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material konice pipete	PP