


Adapterski sklop DHAA-G-E19-60-B24-28

Številka dela: 8178994

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|--|
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Teža izdelka | 197 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material adapterske plošče | gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana |
| Material vijakov | jeklo |
| Material centrirnih zatičev | Jeklo |