


# Centrirna puša ABAZ-G9-HD-20

Številka dela: 8183328

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Položaj vgradnje	poljubno
Velikost posode	2
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Razred čistih prostorov	Razred 6 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	7.9 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tulke	visoko legirano nerjavno jeklo