

# Priključna plošča VABS-K2-10S-16-M5-P

Številka dela: 8186875

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	10
Nazivni premer	1.6 mm
Velikost ventila	10 mm
Priključek za tekočino	Notranji navoj M5
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	stranska priključna smer
Največje število ventilskih mest	1
Smer toka	ni reverzibilna
Delovni medij	tekoči mediji Plinasti mediji
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Upoštevajte obstojnost materialov, ki so v stiku z medijem.
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0.2 Nm
Največji pritezni moment navojnega priključka	1 Nm
Največji pritezni moment	1.8 Nm
Teža izdelka	20 g
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	PEEK