


Adapterska plošča VABA-C13-100-1-F90-G12-G14

Številka dela: 8189576

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	180 240 300 360 480 700 720 900
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	adapter za vrtilni pogon
Priključek ventila v skladu s standardom	VDI/VDE 3845-1
Delovni tlak	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertni plini
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura medija	-40 °C...80 °C
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Teža izdelka	2530 g
Način pritrditve	z opremo
Pnevmatični priključek	zasnova priključne plošče, prezračevanje
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana (20 um)
Material tesnil	EPDM NBR

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana (20 um)
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo