

# Vložek NPQX-D-PC19-T38-P10

Številka dela: 8189810

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost                                      | standardna  |
| Nazivni premer                                | 6.4 mm  |
| Globina vstavljanja gibke cevi                | 20.1 mm   |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvitje            | brez tesnila  |
| Položaj vgradnje                              | vodoravno   |
| Zasnova                                       | ravna oblika  |
| Velikost posode                               | 10  |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull   |
| Delovni tlak                                  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Delovni medij                                 | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)    |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 3 – močna odpornost proti koroziji                                |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...60 °C  |
| Teža izdelka                                  | 10 g  |
| Način pritrditve                              | z držalno spono   |
| Pnevmatični priključek 1                      | vložek 15 mm  |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø cevi 3/8"  |
| Barva sprostilnega obroča                     | modra   |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS   |
| Material ohišja                               | Ojačan PA   |