


Zapirni čep NPQX-P-PC10

Številka dela: 8191749

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Položaj vgradnje	poljubno
Velikost posode	10
Delovni tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	1 g
Način pritrditve	z držalno spono
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material slepega čepa	Ojačan PA
Material O-obročja	HNBR