


Protipovratni ventil VBNF-LBA-G18-Q4

Številka dela: 8193272

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	protipovratna funkcija z možnostjo deblokiranja
Izbira dodatne funkcije	ročno odzračevanje
Pnevmatični priključek 1	QS-4
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Priključek za krmilni zrak 21	QS-4
Način pritrditve	privijačenje
Delovni tlak	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Krmilni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 000032...145 000032
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Material ohišja	PBT
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj vgradnje	poljubno
Način aktiviranja krmiljene protipovratne funkcije	pnevmatičen
Funkcija ročnega odzračevanja	tipkalna
Možnost obračanja	360 stopinj/trajna možnost obračanja ni dovoljena
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar 2.9 000032...145 000032
Normalni pretok 1->2 (6-0)	500 l/min
Normalni nazivni pretok 1->2 (6-5)	260 l/min
Čas izklopa	9 ms
Čas vklopa	6 ms
Protieksplzijska zaščita	conA 2 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Značilnost	Vrednost
Nazivni pritezni moment	3 Nm 6 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	27.9 g
Material pokrova	ES-BE PBT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material votlega vijaka	Gnetna aluminijeva zlitina
Material sprostilnega obroča	POM